



WH15440500A

origin pour combinaison: Thermostat + interrupteur, 250V + plaque frontale Blanc

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Bouton poussoir/rotatif

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Tension

Tension nominale 230-230 V

Tension nominale 230 V

Alimentation électrique

Tension d'alimentation 230 V AC

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Réglages

Température de consigne confort 5 - 30 °C

Matière

Couleur Ultra blanc

Code RAL 9016

Finition Brillant

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Dimensions

Hauteur 59.6 mm

Largeur 59.6 mm

Profondeur 49.3 mm

Ecran

Avec écran d'affichage Non

Équipement

Différence de température de commutation 4 K

Type de thermostat Bi-métal, avec interrupteur on/off

Type de sonde Bi métal

Avec chauffage Oui

Sécurité

Indice de protection IP IP30

Compatibilité

Type de commande HVAC Chauffage électrique

Textes

Inscription Divers symboles
Avec inscription MARCHÉ/ARRÊT

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui