



WH15440500Q

origin apparent complet: Thermostat avec interrupteur, 250V Blanc

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Bouton poussoir/rotatif

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Tension

Tension nominale 230-230 V

Tension nominale 230 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Réglages

Température de consigne confort 5 - 30 °C

Matière

Couleur Ultra blanc

Code RAL 9016

Finition Brillant

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Dimensions

Hauteur 88 mm

Largeur 88 mm

Profondeur 57.8 mm

Equipement

Type de thermostat Bi-métal, avec interrupteur on/off

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Textes

Inscription Divers symboles
Avec inscription MARCHÉ/ARRÊT

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui