



WH15440505B

origin + plaque de fixation: Thermostat + interrupteur, 250V + face Noir

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	Bouton poussoir/rotatif
---------------------------	-------------------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Tension

Tension nominale	230-230 V
------------------	-----------

Tension nominale	230 V
------------------	-------

Alimentation électrique

Tension d'alimentation	230 V AC
------------------------	----------

Fréquence

Fréquence	50-50 Hz
-----------	----------

Réglages

Température de consigne confort	5 - 30 °C
---------------------------------	-----------

Matière

Couleur	Noir
---------	------

Code RAL	9005
----------	------

Finition	Brillant
----------	----------

Matière	Duroplast
---------	-----------

Traitement de surface	Non traité
-----------------------	------------

Dimensions

Hauteur	77 mm
---------	-------

Largeur	77 mm
---------	-------

Profondeur	49.3 mm
------------	---------

Ecran

Avec écran d'affichage	Non
------------------------	-----

Equipement

Différence de température de commutation	4 K
--	-----

Type de thermostat	Bi-métal, avec interrupteur on/off
--------------------	------------------------------------

Type de sonde	Bi métal
---------------	----------

Avec chauffage	Oui
----------------	-----

Sécurité

Indice de protection IP	IP30
-------------------------	------

Compatibilité

Type de commande HVAC	Chauffage électrique
-----------------------	----------------------

Textes

Inscription	Divers symboles Avec inscription MARCHE/ARRÊT
-------------	--

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----