



WH15440505B

origin + plaque de fixation: Thermostat + interrupteur, 250V + face Noir

#### Caractéristiques techniques

##### Architecture

Type d'organe de commande Bouton poussoir/rotatif

##### Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

##### Tension

Tension nominale 230-230 V

Tension nominale 230 V

##### Alimentation électrique

Tension d'alimentation 230 V AC

##### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

##### Réglages

Température de consigne confort 5 - 30 °C

##### Matière

Couleur Noir

Code RAL 9005

Finition Brillant

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

##### Dimensions

Hauteur 77 mm

Largeur 77 mm

Profondeur 49.3 mm

##### Ecran

Avec écran d'affichage Non

##### Equipement

Différence de température de commutation 4 K

Type de thermostat Bi-métal, avec interrupteur on/off

Type de sonde Bi métal

Avec chauffage Oui

##### Sécurité

Indice de protection IP IP30

##### Compatibilité

Type de commande HVAC Chauffage électrique

##### Textes

Inscription Divers symboles  
Avec inscription MARCHÉ/ARRÊT

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui