



WH15440505Q

origin apparent complet: Thermostat avec interrupteur, 250V Noir

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	Bouton poussoir/rotatif
---------------------------	-------------------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Tension

Tension nominale	230-230 V
------------------	-----------

Tension nominale	230 V
------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50-50 Hz
-----------	----------

Réglages

Température de consigne confort	5 - 30 °C
---------------------------------	-----------

Matière

Couleur	Noir
---------	------

Code RAL	9005
----------	------

Finition	Brillant
----------	----------

Matière	Duroplast
---------	-----------

Traitement de surface	Non traité
-----------------------	------------

Dimensions

Hauteur	88 mm
---------	-------

Largeur	88 mm
---------	-------

Profondeur	57.8 mm
------------	---------

Equipement

Type de thermostat	Bi-métal, avec interrupteur on/off
--------------------	------------------------------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Textes

Inscription	Avec inscription MARCHE/ARRÊT Divers symboles
-------------	--

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----