



WH15440600C

origin à encastré complet: Thermostat pour chauffage électrique Blanc

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	Bouton poussoir/rotatif
---------------------------	-------------------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
Courant de commutation max.	16 A

Tension

Tension nominale	230-230 V
Tension nominale	230 V

Alimentation électrique

Tension d'alimentation	230 V ~ 50 Hz
------------------------	---------------

Fréquence

Fréquence	50-50 Hz
-----------	----------

Réglages

Température de consigne confort	10-40 °C
---------------------------------	----------

Matière

Couleur	Ultra blanc
Code RAL	9016
Finition	Brillant
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

Dimensions

Hauteur	92 mm
Largeur	92 mm
Profondeur	51.4 mm

Ecran

Avec écran d'affichage	Non
------------------------	-----

Equipement

Type de thermostat	Régulateur de chauffage au sol
Type de sonde	Capteur à résistance
Avec chauffage	Oui

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Raccordement

Type de contact	1NO
-----------------	-----

Compatibilité

Type de commande HVAC	Chauffage électrique Eau chaude
-----------------------	------------------------------------

Textes

Inscription	Divers symboles
-------------	-----------------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----