



WH15440600C

origin à encastré complet: Thermostat pour chauffage électrique Blanc

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Bouton poussoir/rotatif

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Courant de commutation max. 16 A

Tension

Tension nominale 230-230 V

Tension nominale 230 V

Alimentation électrique

Tension d'alimentation 230 V ~ 50 Hz

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Réglages

Température de consigne confort 10-40 °C

Matière

Couleur Ultra blanc

Code RAL 9016

Finition Brillant

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Dimensions

Hauteur 92 mm

Largeur 92 mm

Profondeur 51.4 mm

Ecran

Avec écran d'affichage Non

Equipement

Type de thermostat Régulateur de chauffage au sol

Type de sonde Capteur à résistance

Avec chauffage Oui

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Raccordement

Type de contact 1NO

Compatibilité

Type de commande HVAC Chauffage électrique
Eau chaude

Textes

Inscription Divers symboles

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui