



WH15440600Q

origin AP complet: Thermostat pour chauffage électrique au sol + capteur, Blanc

#### Caractéristiques techniques

##### Architecture

Type d'organe de commande Bouton poussoir/rotatif

##### Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

##### Tension

Tension nominale 230-230 V

Tension nominale 230 V

##### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

##### Réglages

Température de consigne confort 10-40 °C

##### Matière

Couleur Ultra blanc

Code RAL 9016

Finition Brillant

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

##### Dimensions

Hauteur 88 mm

Largeur 88 mm

Profondeur 57.8 mm

##### Équipement

Type de thermostat Régulateur de chauffage au sol

##### Sécurité

Indice de protection IP IP20

##### Textes

Inscription Divers symboles

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui