



WH15440605B

origin + plaque de fixation: Thermostat pour chauffage électrique + face Noir

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	Bouton poussoir/rotatif
---------------------------	-------------------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
Courant de commutation max.	16 A

Tension

Tension nominale	230-230 V
Tension nominale	230 V

Alimentation électrique

Tension d'alimentation	230 V ~ 50 Hz
------------------------	---------------

Fréquence

Fréquence	50-50 Hz
-----------	----------

Réglages

Température de consigne confort	10-40 °C
---------------------------------	----------

Matière

Couleur	Noir
Code RAL	9005
Finition	Brillant
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

Dimensions

Hauteur	77 mm
Largeur	77 mm
Profondeur	51.4 mm

Ecran

Avec écran d'affichage	Non
------------------------	-----

Equipement

Type de thermostat	Régulateur de chauffage au sol
Type de sonde	Capteur à résistance
Avec chauffage	Oui

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Raccordement

Type de contact	1NO
-----------------	-----

Compatibilité

Type de commande HVAC	Chauffage électrique Eau chaude
-----------------------	------------------------------------

Textes

Inscription	Divers symboles
-------------	-----------------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----