



WH15440605B

origin + plaque de fixation: Thermostat pour chauffage électrique + face Noir

#### Caractéristiques techniques

##### Architecture

Type d'organe de commande Bouton poussoir/rotatif

##### Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Courant de commutation max. 16 A

##### Tension

Tension nominale 230-230 V

Tension nominale 230 V

##### Alimentation électrique

Tension d'alimentation 230 V ~ 50 Hz

##### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

##### Réglages

Température de consigne confort 10-40 °C

##### Matière

Couleur Noir

Code RAL 9005

Finition Brillant

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

##### Dimensions

Hauteur 77 mm

Largeur 77 mm

Profondeur 51.4 mm

##### Ecran

Avec écran d'affichage Non

##### Equipement

Type de thermostat Régulateur de chauffage au sol

Type de sonde Capteur à résistance

Avec chauffage Oui

##### Sécurité

Indice de protection IP IP20

##### Raccordement

Type de contact 1NO

##### Compatibilité

Type de commande HVAC Chauffage électrique  
Eau chaude

##### Textes

Inscription Divers symboles

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui