



WH15440605H

origin face pour: thermostat pour chauffage électrique Noir

#### Caractéristiques techniques

##### Architecture

Type d'organe de commande Bouton poussoir/rotatif

##### Commandes et indicateurs

Nombre de touches 2

##### Matière

Couleur Noir

Code RAL 9005

Finition Brillant

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

##### Dimensions

Hauteur 59.6 mm

Largeur 59.6 mm

##### Raccordement

Type de connexion / prise Borne à vis

##### Connectivité

Avec système bus radio-KNX Non

Type de montage Fixation par vis

##### Equipement

Fenêtre de contrôle/sortie lumineuse Oui

##### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

##### Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

##### Textes

Inscription Avec inscription MARCHE/ARRÊT  
Divers symboles

Marquage Sans marquage

##### Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur Obturateur centrale

##### Convient pour

origin en saillie / origin montage encastré

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui