



WH15440605Q

**origin AP complet: Thermostat pour chauffage électrique au sol + capteur, Noir**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Type d'organe de commande	Bouton poussoir/rotatif
---------------------------	-------------------------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

**Tension**

Tension nominale	230-230 V
------------------	-----------

Tension nominale	230 V
------------------	-------

**Fréquence**

Fréquence	50-50 Hz
-----------	----------

**Réglages**

Température de consigne confort	10-40 °C
---------------------------------	----------

**Matière**

Couleur	Noir
---------	------

Code RAL	9005
----------	------

Finition	Brillant
----------	----------

Matière	Duroplast
---------	-----------

Traitement de surface	Non traité
-----------------------	------------

**Dimensions**

Hauteur	88 mm
---------	-------

Largeur	88 mm
---------	-------

Profondeur	57.8 mm
------------	---------

**Equipement**

Type de thermostat	Régulateur de chauffage au sol
--------------------	--------------------------------

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

**Textes**

Inscription	Divers symboles
-------------	-----------------

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----