



WH15440605Q

origin AP complet: Thermostat pour chauffage électrique au sol + capteur, Noir

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Type d'organe de commande Bouton poussoir/rotatif

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

#### Tension

Tension nominale 230-230 V

Tension nominale 230 V

#### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

#### Réglages

Température de consigne confort 10-40 °C

#### Matière

Couleur Noir

Code RAL 9005

Finition Brillant

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

#### Dimensions

Hauteur 88 mm

Largeur 88 mm

Profondeur 57.8 mm

#### Équipement

Type de thermostat Régulateur de chauffage au sol

#### Sécurité

Indice de protection IP IP20

#### Textes

Inscription Divers symboles

#### Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui