



WH15440400A

origin pour combinaison: Thermostat sans interrupteur, 24V + face Blanc

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	Rotatif
---------------------------	---------

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Tension

Tension nominale	24-24 V
Tension nominale	24 V

Alimentation électrique

Tension d'alimentation	24 V AC/DC
------------------------	------------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Ultra blanc
Code RAL	9016
Finition	Brillant
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

Dimensions

Hauteur	59.6 mm
Largeur	59.6 mm
Profondeur	49.3 mm

Ecran

Avec écran d'affichage	Non
------------------------	-----

Équipement

Type de thermostat	Bi-métal
Type de sonde	Bi métal
Avec chauffage	Oui

Sécurité

Indice de protection IP	IP30
-------------------------	------

Raccordement

Type de contact	1x inverseur
-----------------	--------------

Compatibilité

Type de commande HVAC	Ventilation Chauffage électrique
-----------------------	-------------------------------------

Textes

Inscription	Divers symboles
-------------	-----------------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----