



WH15440405A

origin pour combinaison: Thermostat sans interrupteur, 24V + face Noir

#### Caractéristiques techniques

##### Architecture

Type d'organe de commande	Rotatif
---------------------------	---------

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

##### Tension

Tension nominale	24-24 V
Tension nominale	24 V

##### Alimentation électrique

Tension d'alimentation	24 V AC/DC
------------------------	------------

##### Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

##### Matière

Couleur	Noir
Code RAL	9005
Finition	Brillant
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

##### Dimensions

Hauteur	59.6 mm
Largeur	59.6 mm
Profondeur	49.3 mm

##### Ecran

Avec écran d'affichage	Non
------------------------	-----

##### Équipement

Type de thermostat	Bi-métal
Type de sonde	Bi métal
Avec chauffage	Oui

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP30
-------------------------	------

##### Raccordement

Type de contact	1x inverseur
-----------------	--------------

##### Compatibilité

Type de commande HVAC	Ventilation Chauffage électrique
-----------------------	-------------------------------------

##### Textes

Inscription	Divers symboles
-------------	-----------------

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----