



WH15440405B

origin + plaque de fixation: Thermostat sans interrupteur, 24V + face Noir

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande

Rotatif

Courant électrique

Courant assigné nominal

10 A

Tension

Tension nominale

24-24 V

Tension nominale

24 V

Alimentation électrique

Tension d'alimentation

24 V AC/DC

Fréquence

Fréquence

50-50 Hz

Matière

Couleur

Noir

Code RAL

9005

Finition

Brillant

Matière

Duroplast

Traitement de surface

Non traité

Dimensions

Hauteur

77 mm

Largeur

77 mm

Profondeur

49.3 mm

Ecran

Avec écran d'affichage

Non

Equipement

Type de thermostat

Bi-métal

Type de sonde

Bi métal

Avec chauffage

Oui

Sécurité

Indice de protection IP

IP30

Raccordement

Type de contact

1x inverseur

Compatibilité

Type de commande HVAC

Ventilation
Chauffage électrique

Textes

Inscription

Divers symboles

Durabilité

Conforme à la directive RoHS

Oui