



WH15440405B

origin + plaque de fixation: Thermostat sans interrupteur, 24V + face Noir

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	Rotatif
---------------------------	---------

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Tension

Tension nominale	24-24 V
Tension nominale	24 V

Alimentation électrique

Tension d'alimentation	24 V AC/DC
------------------------	------------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Noir
Code RAL	9005
Finition	Brillant
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

Dimensions

Hauteur	77 mm
Largeur	77 mm
Profondeur	49.3 mm

Ecran

Avec écran d'affichage	Non
------------------------	-----

Équipement

Type de thermostat	Bi-métal
Type de sonde	Bi métal
Avec chauffage	Oui

Sécurité

Indice de protection IP	IP30
-------------------------	------

Raccordement

Type de contact	1x inverseur
-----------------	--------------

Compatibilité

Type de commande HVAC	Ventilation Chauffage électrique
-----------------------	-------------------------------------

Textes

Inscription	Divers symboles
-------------	-----------------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----