



WH15440805C

origin à encastré complet: Thermostat sans interrupteur, 24V Noir

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	Actionneur rotatif
---------------------------	--------------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Tension

Tension nominale	24-24 V
------------------	---------

Tension nominale	24 V
------------------	------

Alimentation électrique

Tension d'alimentation	24 V AC/DC
------------------------	------------

Fréquence

Fréquence	50-50 Hz
-----------	----------

Matière

Couleur	Noir
---------	------

Code RAL	9005
----------	------

Finition	Brillant
----------	----------

Matière	Duroplast
---------	-----------

Traitement de surface	Non traité
-----------------------	------------

Dimensions

Hauteur	92 mm
---------	-------

Largeur	92 mm
---------	-------

Profondeur	49.3 mm
------------	---------

Ecran

Avec écran d'affichage	Non
------------------------	-----

Equipement

Type de thermostat	Bi-métal
--------------------	----------

Type de sonde	Bi métal
---------------	----------

Avec chauffage	Oui
----------------	-----

Sécurité

Indice de protection IP	IP30
-------------------------	------

Raccordement

Type de contact	1x inverseur
-----------------	--------------

Compatibilité

Type de commande HVAC	Ventilation Chauffage électrique
-----------------------	-------------------------------------

Textes

Inscription	Divers symboles
-------------	-----------------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----