



WH15440805Q

origin apparent complet: Thermostat sans interrupteur, 24V Noir

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	Bouton poussoir/rotatif
---------------------------	-------------------------

Tension

Tension nominale	24-24 V
Tension nominale	24 V

Fréquence

Fréquence	50-50 Hz
-----------	----------

Matière

Couleur	Noir
Code RAL	9005
Finition	Brillant
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

Dimensions

Hauteur	88 mm
Largeur	88 mm
Profondeur	57.6 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Textes

Inscription	Divers symboles
-------------	-----------------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----