



WH15440805Q

origin apparent complet: Thermostat sans interrupteur, 24V Noir

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Bouton poussoir/rotatif

Tension

Tension nominale 24-24 V

Tension nominale 24 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Matière

Couleur Noir

Code RAL 9005

Finition Brillant

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Dimensions

Hauteur 88 mm

Largeur 88 mm

Profondeur 57,6 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Textes

Inscription Divers symboles

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui