



WH15510100H

origin face pour: poussoir sonnerie avec porte-étiquette Blanc

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Bouton-poussoir pour sonnerie

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Matière

Couleur Ultra blanc
Code RAL 9016
Finition Brillant
Matière Duroplast
Traitement de surface Non traité

Dimensions

Hauteur 59.6 mm
Largeur 59.6 mm

Raccordement

Type de connexion / prise Borne à vis

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Équipement

Fenêtre de contrôle/sortie lumineuse Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Oui

Sécurité

Indice de protection IP IP20
Résistance aux chocs IK IK02

Textes

Inscription Sans inscription
Marquage Avec porte-nom

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Obturateur centrale

Convient pour

origin en saillie / origin montage encastré

Durabilité

Sans halogène Oui
Conformité REACH Oui
Conforme à la directive RoHS Oui