



WH15510105H

origin face pour: poussoir sonnerie avec porte-étiquette Noir

#### Caractéristiques techniques

##### Architecture

Type d'organe de commande Bouton-poussoir pour sonnerie

##### Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

##### Matière

Couleur Noir  
Code RAL 9005  
Finition Brillant  
Matière Duroplast  
Traitement de surface Non traité

##### Dimensions

Hauteur 59.6 mm  
Largeur 59.6 mm

##### Raccordement

Type de connexion / prise Borne à vis

##### Connectivité

Type de montage Fixation par vis

##### Équipement

Fenêtre de contrôle/sortie lumineuse Non

##### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Oui

##### Sécurité

Indice de protection IP IP20  
Résistance aux chocs IK IK02

##### Textes

Inscription Sans inscription  
Marquage Avec porte-nom

##### Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Obturateur centrale

##### Convient pour

origin en saillie / origin montage encastré

##### Durabilité

Sans halogène Oui  
Conformité REACH Oui  
Conforme à la directive RoHS Oui