



BRA85170AELN

Brüstungskanal-Unterteil BRA85170 mit Ausschnitt für GKEV12, aluminium

Technische Eigenschaften

Abmessungen

| | |
|--------|--------|
| Höhe | 83 mm |
| Breite | 170 mm |
| Länge | 990 mm |

Abdeckung, Tür

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Anzahl der einsetzbaren Oberteile | 1 |
| Oberteilbreite 1 | 80 mm |
| Oberteilbreite 2 | 0 mm |
| Oberteilbreite 3 | 0 mm |

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Lichter innerer Querschnitt | 12820 - 12820 mm ² |
|-----------------------------|-------------------------------|

Kapazität

| | |
|---|----|
| Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, mit Geräten) | 28 |
| Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte) | 53 |

Kompatibilität

| | |
|--------------------------------|--|
| Format Geräteeinbaumöglichkeit | Standard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB, Automateinbau |
|--------------------------------|--|

Installation, Montage

| | |
|--------------|----|
| Bodenlochung | Ja |
|--------------|----|

Werkstoff

| | |
|------------|-----------|
| Werkstoff | Aluminium |
| Oberfläche | Eloxiert |
| Farbe | Aluminium |
| RAL Nummer | 9006 |

Sicherheit

| | |
|--------------------------------|------|
| Stoßfestigkeit IK | IK08 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP40 |

Einsatzbedingungen

| | |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 90 °C |
|--------------------|------------|

Konnektivität

| | |
|-----------------|------------------|
| Kanalverbindung | Extra Kupplungen |
|-----------------|------------------|

Ausstattung

| | |
|---|------|
| Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Anzahl Kabelklammer pro Meter | 0 |
| Anzahl der Trennwände | 0 |
| Mit Schutzfolie | Ja |

Nachhaltigkeit

| | |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |

Abbildungen | Zeichnungen

