



BRA65170ABELN

**Brüstungskanal-Unterteil BRA65170B mit Ausschnitt für GKEV12, aluminium**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

|        |        |
|--------|--------|
| Höhe   | 68 mm  |
| Breite | 170 mm |
| Länge  | 990 mm |

**Abdeckung, Tür**

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Anzahl der einsetzbaren Oberteile | 1      |
| Oberteilbreite 1                  | 120 mm |
| Oberteilbreite 2                  | 0 mm   |
| Oberteilbreite 3                  | 0 mm   |

**Abmessungen**

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Lichter innerer Querschnitt | 10000 - 10000 mm <sup>2</sup> |
|-----------------------------|-------------------------------|

**Kapazität**

|   |    |
|---|----|
| Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, mit Geräten) | 8  |
| Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte) | 42 |

**Kompatibilität**

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Format Geräteeinbaumöglichkeit | Standard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB, Automateinbau |
|--------------------------------|--|

**Installation, Montage**

|              |    |
|--------------|----|
| Bodenlochung | Ja |
|--------------|----|

**Werkstoff**

|            |           |
|------------|-----------|
| Werkstoff  | Aluminium |
| Oberfläche | Eloxiert  |
| Farbe      | Aluminium |
| RAL Nummer | 9006      |

**Sicherheit**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Stoßfestigkeit IK              | IK08 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP40 |

**Einsatzbedingungen**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 90 °C |
|--------------------|------------|

**Konnektivität**

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Kanalverbindung | Extra Kupplungen |
|-----------------|------------------|

**Ausstattung**

|   |      |
|---|------|
| Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Anzahl Kabelklammer pro Meter               | 0    |
| Anzahl der Trennwände                       | 0    |
| Mit Schutzfolie                             | Ja   |

**Nachhaltigkeit**

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |

Abbildungen | Zeichnungen

