



LVZW300K05G

Stromwandler 300/5A 2.5VA Kl.0.5s Geeicht

Technische Eigenschaften

Funktionen

Genaugigkeitsklasse

0.5 S

Leistung

Leistung

2.50 VA

Abmessungen

Höhe

63.50 mm

Breite

59.50 mm

Höhe der Öffnung

12.50 mm

Breite der Öffnung

30.50 mm

Frequenz

Frequenz

50 - 50 Hz

Spannung

Isolationsspannung Ui

3000 V

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexilem Leiter

2.5 - 4 mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter

2.5 - 4 mm²

Sicherheit

Schutzart IP

IP20

Elektrischer Strom

Maximalstrom Primärseite

300 A

Maximalstrom Sekundärseite

5 A

Nachhaltigkeit

REACH-konform

Ja

RoHS-konform

Ja