



LVZW300K05G

Transf. courant 300/5A 2.5VA cl.0.5s calibré

Caractéristiques techniques

Fonctions

Classe de précision

0.5 S

Puissance

Puissance

2.50 VA

Dimensions

Hauteur

63.50 mm

Largeur

59.50 mm

Hauteur de l'ouverture

12.50 mm

Largeur de l'ouverture

30.50 mm

Fréquence

Fréquence

50 - 50 Hz

Tension

Tension assignée d'isolement

3000 V

Raccordement

Section de raccordement en câble souple

2.5 - 4 mm²

Section de raccordement en câble rigide

2.5 - 4 mm²

Sécurité

Indice de protection IP

IP20

Courant électrique

Courant Max au primaire

300 A

Courant Max au secondaire

5 A

Durabilité

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui