



WH15580300A

origin Einsatz für Kombinationen: Typ 13 mit Steckklemmen, mit Frontbecher Weiss

**Technische Eigenschaften**

<b>Spannung</b>	
Nennspannung	250 V

<b>Elektrischer Strom</b>	
Nennstrom	10 A

<b>Spannung</b>	
Ausgangsspannung	220-230 V

<b>Frequenz</b>	
Frequenz	50 - 50 Hz

<b>Werkstoff</b>	
Farbe	Ultraweiss
RAL Nummer	9016
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt

<b>Abmessungen</b>	
Höhe	59.6 mm
Breite	59.6 mm
Tiefe	44.7 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	36.7 mm
Einbautiefe	8 mm

<b>Anschluss</b>	
Anschluss-/Steckertyp	Schweizer Norm Typ 13
Leiterquerschnitt	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>

<b>Installation, Montage</b>	
Montage auf	Unterputz Aufputz

<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	
Anschluss-/Steckertyp	quickconnect
Mit Krallenbefestigung	Nein
Montageart	Aufputz Schraubbefestigung Einbaubar
Anschluss-/Steckertyp USB	Ohne

<b>Ausstattung</b>	
Verdreher Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Ja
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

<b>Zubehör</b>	
Mit Beschriftungsfeld	Nein
Vorbestückt mit	Steckdose

<b>Abdeckung, Tür</b>	
Deckelausführung	Ohne Deckel

<b>Sicherheit</b>	
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Stossfestigkeit IK	IK02
Schutzart IP	IP20

---

**Funktionen**

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

**Kennzeichnung**

Mit Aufdruck	Nein
--------------	------

**Texte**

Abdeckung	Zentralplatte
Beleuchtung	Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)
Anschlussart	Mit Steckklemme
Beschriftung	Ohne Beschriftung

**Geeignet für**

origin Aufputz / origin Unterputz
-----------------------------------

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja