



WH151913E

origin insert: Pousoir store

#### Caractéristiques techniques

##### Architecture

Type d'organe de commande Poussoir double

##### Installation, montage

Montage Encastré  
En saillie

##### Tension

Tension nominale 220-250 V

##### Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

##### Matière

Couleur Gris

Matière Duroplast

Finition Brillant

Traitement de surface Non traité

##### Durabilité

Sans halogène Oui

Conforme à la directive RoHS Oui