




WH151917F

origin insert: Double interrupteur store avec plaque de fixation

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Bouton poussoir à 4 éléments

Installation, montage

Montage Encastré
En saillie

Tension

Tension nominale 220-250 V

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Matière

Couleur Gris

Matière Duroplast

Finition Brillant

Traitement de surface Non traité

Durabilité

Sans halogène Oui

Conforme à la directive RoHS Oui