



WAK1011



**Tastensensor Einsatz UP KNX Secure, 1fach, für A.x/C.x**

**Technische Eigenschaften**

**Installation, Montage**

Montage auf Unterputz

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -5 - 40 °C

**Elektrischer Strom**

Stromaufnahme Bus Datentransfer 30 mA

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp Steckanschluss

**Funktionen**

Mit Raumthermostat Nein

**Spannung**

Betriebsspannung 21 - 32 V

**Leistung**

Stromaufnahme 30 mA

**Abmessungen**

Einbautiefe 28 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 28 mm

Höhe 71 mm

Breite 71 mm

Tiefe 41 mm

**Ausstattung**

Anzahl der Betätigungspunkte 1

**Bedienelemente und Anzeigen**

Mit LED Anzeige Ja

**Werkstoff**

Farbe Weiß

Werkstoff Kunststoff

Glanzgrad Matt

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld Nein

**Bildschirm**

Mit Display Nein

**Texte**

Funktion KNX Funktionen: Schalten, Wert senden, SzenenAufruf

Montageart Klemmbefestigung  
Verschraubung jedes Modul-Einsatzes über beiliegenden Adapter mit der Einbaudose

Betriebsart Betriebsart für Jalousie oder Rolllade einstellbar  
Betriebsart nur Rollladen  
Betriebsart für Jalousie oder Rolllade/Markise einstellbar  
Betriebsarten: Komfort, Nachtabsenkung und Frostschutz  
Betriebsarten Aus/automatisch/manuell

Schutz Ohne

Temperatur Temperaturmessung über internen und/oder externen Fühler mit Mittelwertbildung

Spannung Gleichspannungsdurchlässig

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

**Abbildungen | Zeichnungen**

