



WAK1014



Taster KNX Secure, 4-voudig, A.x/C.x

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 40 °C

Stroom / temperatuur

Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht) 30 mA

Aansluiting

Type connector/steker Steekaansluiting

Funcies

Met ruimtethermostaat Nee

Spanning

Bedrijfspspanning 21 - 32 V

Vermogen

Stroomverbruik 30 mA

Afmetingen

Inbouwdiepte 28 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 28 mm

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

Diepte 41 mm

Samenstelling

Aantal bedieningspunten 4

Bediening en signalering

Met led-indicatie Ja

Materiaal

Kleur Wit

Materiaal Kunststof

Afwerking oppervlakte Mat

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Scherm

Met display Nee

Teksten

Functie KNX-functies: schakelen, waarde verzenden, scènes opvragen

Montagewijze Klembevestiging
Schroefverbinding van elk module-inzetstuk met bijgevoegde adapter met de muurdoos

Modus Bedrijfsstand voor jaloezie of rolluik instelbaar
Bedrijfsstand alleen rolluik
Bedrijfsstand voor jaloezie of zonwering instelbaar
Bedrijfsstanden: comfort, nachtstand en vorstbeveiliging
Bedrijfsstanden: Uit/auto/handmatig

Beveiliging Zonder

Temperatuur Temperatuurmeting via interne en/of externe sensoren met gemiddelde berekening

Spanning Laat gelijkspanning door

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

