




WAK1014

Tryckknappsinsats KNX Secure, 4 knappar, för serie A.8/C.8

Tekniska egenskaper

Installation, montering

Montering	Infälld montering
-----------	-------------------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 40 °C
------------------	------------

Elektrisk ström

Strömförbrukning buss (dataöverföring)	30 mA
--	-------

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Plug-in anslutning
---------------------------	--------------------

Funktioner

Med temperaturgivare	Nej
----------------------	-----

Spänning

Driftspänning	21 - 32 V
---------------	-----------

Ström

Strömförbrukning	30 mA
------------------	-------

Dimensioner

Inbyggnadsdjup	28 mm
Inbyggnadsdjup infällda lådor	28 mm
Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Djup	41 mm

Utrustning

Antal manöverpunkter	4
----------------------	---

Kontroller och indikatorer

Med LED-indikering	Ja
--------------------	----

Material

Färg	Vit
Material	Plast
Ytbehandling	Matt

Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

Skärm

Med display	Nej
-------------	-----

Arkitektur

Bussystem	KNX Secure
-----------	------------

Text

Funktion	KNX-funktioner: Växla, skicka värde, scenanrop
Utförande	Klämfäste Skruvanslutning för varje modulinsats med bifogad adapter i kapsling
Driftläge	Driftläget kan ställas in för persienn eller rulljalusi Driftsätt endast rulljalusi Driftläge kan ställas in för persienn eller markis Driftlägen: komfort, nattreducering och frostskydd Driftlägen: Av/auto/manuell
Avsäkring	Ingen
Temperatur	Temperaturmätning via intern och/eller extern sensor med medelvärdesbildning
Spänning	DC-spänningsförande

Leveransens omfattning

Bussanslutning inkluderad	Ja
---------------------------	----

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja

Illustrationer | teckningar

