



WAK1016



Modulo KNX Secure a pulsanti, 6 canali, A.x/C.x

Caratteristiche tecniche

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 40 °C

Corrente

Corrente assorbita dal bus in trasferimento dati 30 mA

Connessione

Tipo di connettore Raccordo a innesto

Funzioni

Con termostato per ambienti No

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio 21 - 32 V

Potenza

Corrente assorbita 30 mA

Serie

Profondità di installazione 28 mm

Profondità delle scatole da incasso 28 mm

Altezza 71 mm

Larghezza 71 mm

Profondità 41 mm

Equipaggiamento

Numero di punti di azionamento 6

Controlli e indicatori

Con indicatore a LED Sì

Materiali

Colore Bianco

Materiale Plastica

finitura superficiale Opaco

Accessori

Con campo per l'etichetta No

Schermo

Con display No

Testo

Funzione Funzioni KNX: on/off, invio valore, richiamo scenari

Tipo di montaggio Fissaggio con morsetto
Collegamento a vite di ogni inserto modulo tramite
l'adattatore incluso con la scatola da incasso

Modalità di esercizio Modalità di esercizio per veneziane o persiana avvolgibile
impostabile
Modalità di esercizio solo persiane avvolgibili
La modalità di funzionamento può essere impostata per la
tapparella / tenda da sole
Modalità di esercizio: comfort, riduzione notturna e
protezione antigelo
Modalità operative: Off/automatico/manuale

Protezione nessuno

Temperatura Misurazione temperatura tramite sonda interna e/o esterna
con calcolo valore medio

Condizioni di impiego Tensione di comando CC passante

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si

Illustrazioni | Disegni

