



WAK7011AT

Copertura per pulsante KNX, 1 canale, A.x/C.x, antracite

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando Piastra centrale

Controlli e indicatori

Numero di tasti 1

Con indicatore No

Materiali

Colore Antracite

Codice RAL 7021

finitura superficiale Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Verniciato

Serie

Altezza 12,3 mm

Larghezza 55 mm

Profondità 3,9 mm

Numero di moduli

Numero di moduli 0

Connessione

Tipo di connettore Senza

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a morsetto

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce No

Accessori

Con campo per l'etichetta No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Resistenza agli urti IK IK04

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C

Testo

Tipo di montaggio Copertura per fissaggio a innesto

Identificazione

Disposizione di montaggio Piastra centrale

Adatto per

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Sostenibilità

Senza alogeni Si

Conformità REACH - SVHC free Si

Conformità ROHS Si