



WAK7011TA

**Copertura per pulsante KNX, 1 canale, A.x/C.x, titanio**

**Caratteristiche tecniche**

**Architettura**

Elemento di controllo/comando Piastra centrale

**Controlli e indicatori**

Numero di tasti 1

Con indicatore No

**Materiali**

Colore Titanio

Codice RAL 9006

finitura superficiale Metallizzato

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Verniciato

**Serie**

Altezza 12,3 mm

Larghezza 55 mm

Profondità 3,9 mm

**Numero di moduli**

Numero di moduli 0

**Connessione**

Tipo di connettore Senza

**Connettività**

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a morsetto

**Equipaggiamento**

Finestra di monitoraggio uscita/luce No

**Accessori**

Con campo per l'etichetta No

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Resistenza agli urti IK IK04

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C

**Testo**

Tipo di montaggio Copertura per fissaggio a innesto

**Identificazione**

Disposizione di montaggio Piastra centrale

**Adatto per**

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

**Sostenibilità**

Senza alogeni Si

Conformità REACH - SVHC free Si

Conformità ROHS Si