



WAK7011TA

**Afdekking KNX taster, 1-voudig, A.x/C.x, titaan**

**Technische eigenschappen**

**Uitvoering**

Bedieningselement	Centraalplaat
-------------------	---------------

**Bediening en signalering**

Aantal toetsen	1
Met indicator	Nee

**Materiaal**

Kleur	Titanium
RAL-code	9006
Afwerking oppervlakte	Metalic
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Gelakt

**Afmetingen**

Hoogte	12,3 mm
Breedte	55 mm
Diepte	3,9 mm

**Capaciteit**

Aantal modules	0
----------------	---

**Aansluiting**

Type connector/steker	Zonder
-----------------------	--------

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze	Klembevestiging
---------------	-----------------

**Samenstelling**

Controlevenster/licht uitgang	Nee
-------------------------------	-----

**Toebehoren**

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK04

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

**Teksten**

Montagewijze	Afdekking voor steekbevestiging
--------------	---------------------------------

**Identificatie**

Samenstelling	Centraalplaat
---------------	---------------

**Geschikt voor**

A.1 / A.8 / C.1 / C.8
-----------------------

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja