




WAK7014BG

Copertura per pulsante KNX, 4 canali, A.x/C.x, nero lucido

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando	Piastra centrale
-------------------------------	------------------

Controlli e indicatori

Numero di tasti	4
-----------------	---

Materiali

Colore	Nero notte
Codice RAL	9005
finitura superficiale	Lucido
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato

Serie

Altezza	12,3 mm
Larghezza	55 mm
Profondità	3,9 mm

Numero di moduli

Numero di moduli	0
------------------	---

Connessione

Tipo di connettore	Senza
--------------------	-------

Connettività

Con sistema bus radio KNX	No
Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a morsetto

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce	No
--------------------------------------	----

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Identificazione

Disposizione di montaggio	Piastra centrale
---------------------------	------------------

Adatto per

A.1 / A.8 / C.1 / C.8	
-----------------------	--

Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
Conformità REACH – SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì