




WAK7014TA

Copertura per pulsante KNX, 4 canali, A.x/C.x, titanio

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando	Piastra centrale
-------------------------------	------------------

Controlli e indicatori

Numero di tasti	4
-----------------	---

Materiali

Colore	Titanio
Codice RAL	9006
finitura superficiale	Metallizzato
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Verniciato

Serie

Altezza	12,3 mm
Larghezza	55 mm
Profondità	3,9 mm

Numero di moduli

Numero di moduli	0
------------------	---

Connessione

Tipo di connettore	Senza
--------------------	-------

Connettività

Con sistema bus radio KNX	No
Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a morsetto

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce	No
--------------------------------------	----

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Identificazione

Disposizione di montaggio	Piastra centrale
---------------------------	------------------

Adatto per

A.1 / A.8 / C.1 / C.8	
-----------------------	--

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità REACH – SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si