



WAK7014TA

Aufsatz für Tastsensor KNX Secure, 4fach, A.x/C.x, titan metallisch, lackiert

Technische Eigenschaften

Architektur

| | |
|-----------------------|--------------|
| Steuer-/Bedienelement | Zentralstück |
|-----------------------|--------------|

Bedienelemente und Anzeigen

| | |
|-------------------|------|
| Anzahl der Tasten | 4 |
| Mit Anzeige | Nein |

Werkstoff

| | |
|------------|-------------|
| Farbe | Titan |
| RAL Nummer | 9006 |
| Glanzgrad | Metallisch |
| Werkstoff | Thermoplast |
| Oberfläche | Lackiert |

Abmessungen

| | |
|--------|---------|
| Höhe | 12,3 mm |
| Breite | 55 mm |
| Tiefe | 3,9 mm |

Kapazität

| | |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 0 |
|---------------|---|

Anschluss

| | |
|-----------------------|------|
| Anschluss-/Steckertyp | Ohne |
|-----------------------|------|

Konnektivität

| | |
|------------|------------------|
| Montageart | Klemmbefestigung |
|------------|------------------|

Ausstattung

| | |
|------------------------------|------|
| Kontrollfenster/Lichtauslass | Nein |
|------------------------------|------|

Zubehör

| | |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

Sicherheit

| | |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Stoßfestigkeit IK | IK04 |

Einsatzbedingungen

| | |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 45 °C |
|--------------------|------------|

Texte

| | |
|------------|--------------------------------|
| Montageart | Abdeckung für Steckbefestigung |
|------------|--------------------------------|

Kennzeichnung

| | |
|------------------|---------------|
| Zusammenstellung | Zentralplatte |
|------------------|---------------|

Geeignet für

| |
|-----------------------|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |
|-----------------------|

Nachhaltigkeit

| | |
|-----------------|----|
| Halogenfrei | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |