



WAK7214WG



Klawisze do przycisku KNX 4-krotnego, z podświetleniem, A.x/C.x, biały połysk

Właściwości techniczne

Architektura

Element sterujący/obsługowy	Płytki centralna
-----------------------------	------------------

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków	4
Z podświetlanymi symbolami	Tak

Materiały

Kolor	Biały
Kod RAL	9016
Powierzchnia	Połysk
Materiał	Termoplast
Wykończenie	Barwiony

Wymiary

Wysokość	12,3 mm
Szerokość	55 mm
Głębokość	3,9 mm

Pojemność

Liczba modułów	0
----------------	---

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Bez
------------------	-----

Łączność

Rodzaj montażu	Montaż zaciskowy
----------------	------------------

Sprzęt

Z soczewką	Tak
------------	-----

Akcesoria

Pole opisowe	Nie
--------------	-----

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK04

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Dodatkowe informacje

Nadruk	Różne symbole
Montaż	Pokrywa dla mocowania plug-in

Identyfikacja

Konfiguracja elementów	Płytki czołowa
------------------------	----------------

Odpowiednie do

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

Ilustracje | Rysunki

