



WAK7214TA



Copertura per pulsante KNX, 4 canali, + retroillum., A.x/C.x, titanio

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando Piastra centrale

Controlli e indicatori

Numero di tasti 4
Con indicatore Sì

Materiali

Colore Titanio
Codice RAL 9006
finitura superficiale Metallizzato
Materiale Materiale termoplastico
Trattamento Verniciato

Serie

Altezza 12,3 mm
Larghezza 55 mm
Profondità 3,9 mm

Numero di moduli

Numero di moduli 0

Connessione

Tipo di connettore Senza

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a morsetto

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce Sì

Accessori

Con campo per l'etichetta No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20
Resistenza agli urti IK IK04

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C

Testo

Stampa Simboli vari
Tipo di montaggio Copertura per fissaggio a innesto

Identificazione

Disposizione di montaggio Piastra centrale

Adatto per

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Sostenibilità

Senza alogeni Sì
Conformità REACH - SVHC free Sì
Conformità ROHS Sì

Illustrazioni | Disegni

