Karta katalogowa
WAK7216WG



WAK7216WG



Klawisze do przycisku KNX 6-krotnego, z podświetleniem, A.x/C.x, biały połysk

Właściwości techniczne

Architektura

Element sterujący/obsługowy	Płytka centralna

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków	6
Z podświetlanymi symbolami	Tak

Materiały

Kolor	Biały
Kod RAL	Podobne do RAL 9016
Powierzchnia	Połysk
Materiał	Termoplast
Wykończenie	Barwiony

Wymiary

Wysokość	12,3 mm
Szerokość	55 mm
Głębokość	3,9 mm

Pojemność

Liczba modułów	0

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Bez

Łączność

Rodzaj montażu	Montaż zaciskowy

Sprzęt

Z soczewką	Tak

Akcesoria

Pole opisowe	Nie

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK04

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 45 °C

Dodatkowe informacje

Nadruk	Różne symbole
Montaż	Pokrywa dla mocowania plug-in

Identyfikacja

Konfiguracja elementów	Płytka czołowa

Odpowiednie do

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

Ilustracje | Rysunki

