



WAK7216BG



Afdekking KNX taster, 6-v., met achtergrondverl., A.x/C.x, zwart gl.

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement Centraalplaat

Bediening en signalering

Aantal toetsen 6

Met indicator Ja

Materiaal

Kleur Nachtzwart

RAL-code 9005

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte 12,3 mm

Breedte 55 mm

Diepte 3,9 mm

Capaciteit

Aantal modules 0

Aansluiting

Type connector/steker Zonder

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Klembevestiging

Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang Ja

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Slagvastheid IK IK04

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Teksten

Opdruk Diverse symbolen

Montagewijze Afdekking voor steekbevestiging

Identificatie

Samenstelling Centraalplaat

Geschikt voor

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja

Afbeeldingen | tekeningen

