



WAK7216TA



**Aufsatz für Tasts. KNX Secure, 6fach, hinterg.bel.,A.x/C.x, titan met, lackiert**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement Zentralstück

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl der Tasten 6  
Mit Anzeige Ja

**Werkstoff**

Farbe Titan  
RAL Nummer 9006  
Glanzgrad Metallisch  
Werkstoff Thermoplast  
Oberfläche Lackiert

**Abmessungen**

Höhe 12,3 mm  
Breite 55 mm  
Tiefe 3,9 mm

**Kapazität**

Anzahl Module 0

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp Ohne

**Konnektivität**

Montageart Klemmbefestigung

**Ausstattung**

Kontrollfenster/Lichtauslass Ja

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld Nein

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20  
Stoßfestigkeit IK IK04

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

**Texte**

Aufdruck Diverse Symbole  
Montageart Abdeckung für Steckbefestigung

**Kennzeichnung**

Zusammenstellung Zentralplatte

**Geeignet für**

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei Ja  
REACH-SVHC frei Ja  
RoHS-konform Ja

Abbildungen | Zeichnungen

