



WAK7218BG



Aufsatz für Tasts. KNX Secure, 8fach, hintergrundbel., A.x/C.x, n.schwarz glänz

Technische Eigenschaften

Architektur

Steuer-/Bedienelement Zentralstück

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 8
Mit Anzeige Ja

Werkstoff

Farbe Nachtschwarz
RAL Nummer 9005
Glanzgrad Glänzend
Werkstoff Thermoplast
Oberfläche Unbehandelt

Abmessungen

Höhe 12,3 mm
Breite 55 mm
Tiefe 3,9 mm

Kapazität

Anzahl Module 0

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Ohne

Konnektivität

Montageart Klemmbefestigung

Ausstattung

Kontrollfenster/Lichtauslass Ja

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20
Stoßfestigkeit IK IK04

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

Texte

Aufdruck Diverse Symbole
Montageart Abdeckung für Steckbefestigung

Kennzeichnung

Zusammenstellung Zentralplatte

Geeignet für

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja
REACH-SVHC frei Ja
RoHS-konform Ja

Abbildungen | Zeichnungen

