



WAA4092

Folia do modułu podświetlenia LED, z symbolem „kobieta”, A.x/C.x

Właściwości techniczne

Wymiary

Wysokość	54 mm
Szerokość	54 mm

Materiały

Kolor	Naturalny
Kod RAL	9006
Powierzchnia	Połysk
Przezroczysty	Tak
Materiał	Tworzywo sztuczne

Dodatkowe informacje

Oświetlenie	Z możliwością podświetlenia przez diodę statusową LED
-------------	---

Odpowiednie do

A.1 termoplastyczne / A.8 aluminium / A.8 Drewno / A.8 Kamień / A.8 Okulary / A.8 Stal nierdzewna / A.8 termoplastyczne / C.1 termoplastyczne / C.8 aluminium / C.8 Drewno / C.8 Kamień / C.8 Okulary / C.8 Stal nierdzewna / C.8 termoplastyczne / cubyko / Drewno prasowane A.8 / Drewno prasowane C.8

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

Ilustracje | Rysunki

