




WH15441300B

origin + pl. de fixation: Thermostat électron. 230V/15W chauff./reff. face blanc

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	Actionneur rotatif
---------------------------	--------------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	0.065 A
Courant de commutation	0.065 A
Courant de commutation max.	5 A

Tension

Tension nominale	210 - 250 V
Tension nominale	250 V

Alimentation électrique

Tension d'alimentation	230 V +/- 10%
------------------------	---------------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Réglages

Température de consigne confort	5-30 °C
---------------------------------	---------

Matière

Couleur	Ultra blanc
Code RAL	9016
Finition	Brillant
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

Dimensions

Hauteur	77 mm
Largeur	77 mm
Profondeur	43.5 mm

Ecran

Avec écran d'affichage	Non
------------------------	-----

Équipement

Différence de température de commutation	0.50 K
Type de thermostat	Régulateur de température ambiante
Type de sonde	Capteur de température
Avec chauffage	Oui

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Raccordement

Type de contact	1x inverseur
-----------------	--------------

Compatibilité

Type de commande HVAC	Ventilation Eau chaude
-----------------------	---------------------------

Conditions d'utilisation

Classe d'efficacité énergétique	I (1%)
---------------------------------	--------

Textes

Mode de montage	Pour montage isolé
Type de raccordement	Avec bornes à vis
Recyclage thermique	Avec recyclage thermique par logiciel
Inscription	Avec inscription « 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 »

Textes

Fonction	Ajustement automatique de la puissance de chauffage aux besoins de l'utilisateur
Plaques centrales	Plaque centrale et bouton de réglage
Raccordement	Bornier de raccordement avec Bornes à vis