



WH15441405H

origin face pour: Thermostat électronique 230V/16A chauffer, noir

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Rotatif

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 0

Matière

Couleur Noir

Code RAL 9005

Finition Brillant

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Dimensions

Hauteur 59.6 mm

Largeur 59.6 mm

Diamètre 59.6 mm

Capacité

Nombre de modules 0

Raccordement

Type de connexion / prise Sans

Connectivité

Type de montage Sur l'élément de base

Équipement

Fenêtre de contrôle/sortie lumineuse Oui

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

Textes

Inscription Avec inscription « 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 »

Mode de montage Convient pour un montage en saillie ou un montage dans des boîtiers encastrés

Marquage Sans porte-étiquette

Housse Obturateur centrale

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Obturateur centrale