
Scheda tecnica del prodotto
WAD8100X09



WAD8100X09

Cornice di finitura 1-posto, A.8, ink stone, marmo nero

Caratteristiche tecniche

Numero di moduli	
Numero posti	1
Numero di moduli	0
Materiali	
Colore	Nero
Codice RAL	Simile a RAL 9005
Finitura superficiale	Lucido
Materiale	Pietra
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)	0 %
Trattamento	Non trattato
Serie	
Altezza	88 mm
Larghezza	88 mm
Profondità	10 mm
Acessori	
Con portaetichetta	No
Installazione, montaggio	
Montaggio su	Montaggio a incasso
Posizione di montaggio/collegamento	Orizzontale Verticale
Protezione	
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK05
Condizioni d'uso	
Temperatura d'esercizio	-5 - 40 °C
Porta / coperchio	
Tipo di copertura/cornice	Cover singola
Testo	
Tipo di montaggio	Per installazione ad incasso
Etichettatura	Senza portaetichetta
Sostenibilità	
Senza alogeni	Sì
Conformità REACH – SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì

Scheda tecnica del prodotto
WAD8100X09

Illustrazioni | Disegni

