
Karta katalogowa
WAD9200X12V



WAD9200X12V

Ramka 2-krotna C.8 pionowa, drift wood, dryfujące drewno

Właściwości techniczne

Pojemność

Krotność	2
Liczba modułów	0

Materiały

Kolor	Dryfujące drewno
Kod RAL	Podobne do RAL 9010
Powierzchnia	Mat
Materiał	Drewno
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)	0 %
Wykończenie	Barwiony

Wymiary

Wysokość	88 mm
Szerokość	159 mm
Głębokość	10 mm

Akcesoria

Pole opisowe	Nie

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Montaż	Pionowy

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK05

Pokrywa, drzwi

Typ osłony/ramy	Pokrywa pojedyncza

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 40 °C

Dodatkowe informacje

Montaż	Do montażu podtynkowego
Oznaczenie	Bez pola opisowego

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

Ilustracje | Rysunki

